



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé HY 1 MXT N° E7085

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du 07/11/2024

Constat n° HYT243128

Numéro interne : 97507

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
611Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
220 bars ou 3200 PSI**

| BAR | Couple en Nm |
|-----|--------------|
| 80  | 215          |
| 100 | 277          |
| 120 | 324          |
| 140 | 379          |
| 160 | 437          |
| 180 | 492          |
| 200 | 555          |
| 220 | 611          |
| 240 | 667          |
| 260 | 716          |
| 280 | 773          |
| 300 | 835          |
| 320 | 886          |
| 340 | 939          |
| 360 | 999          |
| 380 | 1053         |
| 400 | 1110         |
| 420 | 1166         |
| 440 | 1221         |
| 460 | 1275         |
| 480 | 1330         |
| 500 | 1386         |
| 520 | 1441         |
| 540 | 1495         |
| 560 | 1547         |
| 580 | 1600         |
| 600 | 1654         |
| 620 | 1711         |
| 640 | 1764         |
| 660 | 1816         |
| 680 | 1873         |
| 700 | 1911         |

**HYTORC®**  
Hustach

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)

Ce constat a été créé et édité par la Société :

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19  
E-mail : [dh@hytorc-ce.com](mailto:dh@hytorc-ce.com) | [www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com) | [www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)

**CONSTAT DE VERIFICATION HYTORC**  
**Procédure n°10620 –REV1.3**  
**NORMES ISO 6789-1:2017 - X07011- X07015**  
**Constat de Vérification N° HYT243128**

Page 1 sur 2

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **930290064**

Date de commande : **23/07/2024**

| Pression   | Couple en Newton-mètre |            |                     |                 | Pression            | Couple en Newton-mètre |             |                     |                 |                     |
|------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | Unité = Bar            | Résultats  | Standard Hytorc -4% | Standard Hytorc | Standard Hytorc +4% | Unité = Bar            | Résultats   | Standard Hytorc -4% | Standard Hytorc | Standard Hytorc +4% |
| 80         | <b>215</b>             |            |                     |                 |                     | 400                    | <b>1110</b> |                     |                 |                     |
| 100        | <b>277</b>             |            |                     |                 |                     | <b>420</b>             | <b>1166</b> | <b>1064</b>         | <b>1109</b>     | <b>1153</b>         |
| 120        | <b>324</b>             |            |                     |                 |                     | 440                    | <b>1221</b> |                     |                 |                     |
| <b>140</b> | <b>379</b>             | <b>356</b> | <b>371</b>          | <b>385</b>      |                     | 460                    | <b>1275</b> |                     |                 |                     |
| 160        | <b>437</b>             |            |                     |                 |                     | 480                    | <b>1330</b> |                     |                 |                     |
| 180        | <b>492</b>             |            |                     |                 |                     | 500                    | <b>1386</b> |                     |                 |                     |
| 200        | <b>555</b>             |            |                     |                 |                     | 520                    | <b>1441</b> |                     |                 |                     |
| 220        | <b>611</b>             |            |                     |                 |                     | 540                    | <b>1495</b> |                     |                 |                     |
| 240        | <b>667</b>             |            |                     |                 |                     | 560                    | <b>1547</b> |                     |                 |                     |
| 260        | <b>716</b>             |            |                     |                 |                     | 580                    | <b>1600</b> |                     |                 |                     |
| <b>280</b> | <b>773</b>             | <b>705</b> | <b>735</b>          | <b>764</b>      |                     | 600                    | <b>1654</b> |                     |                 |                     |
| 300        | <b>835</b>             |            |                     |                 |                     | 620                    | <b>1711</b> |                     |                 |                     |
| 320        | <b>886</b>             |            |                     |                 |                     | 640                    | <b>1764</b> |                     |                 |                     |
| 340        | <b>939</b>             |            |                     |                 |                     | 660                    | <b>1816</b> |                     |                 |                     |
| 360        | <b>999</b>             |            |                     |                 |                     | 680                    | <b>1873</b> |                     |                 |                     |
| 380        | <b>1053</b>            |            |                     |                 |                     | <b>700</b>             | <b>1911</b> | <b>1769</b>         | <b>1843</b>     | <b>1916</b>         |

Unité de mesure : **Newton-mètre /Nm**

Clé modèle **HY 1 MXT**

Numéro de série **E7085**

Numéro interne **97507**

Couple Maxi **1911 Nm**

**Moyens de mesure et incertitudes :**

Cellule de contraintes 6 800 Nm : n°51257 – Modèle 50630.LOG

Etalonné le 07 Octobre 2024 / Certificat n° P243860/DMSI/2 (Laboratoire National d'essai / Accrédité COFRAC)

Analyseur BURAT & KLEIN Type MESSBOX 5080 / Numéro de série 80272

Logiciel n'analyse MESSMAX Version W.3.9.29.0 / License n° 07-2015-LBK.319

Capteur de pression WIKA, Type A10 n° de série 1A03557S12B étalonné le 05/06/2024 (précision 0,25 %)

Pompe utilisée : MiniJet-230 (Jet PRO'S')

Incertitude de mesure des couple mètres : +/- 0.5 % de la valeur lue jusqu'à 5000 Nm suivant BS7882

Matériel étalonné par le Laboratoire National d'Essais suivant accréditation COFRAC n°2.04

Reconnaissance internationale : BNM/COFRAC

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)

Ce constat a été créé et édité par la Société :

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19  
E-mail : [dh@hytorc-ce.com](mailto:dh@hytorc-ce.com) | [www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com) | [www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)

CONSTAT DE VERIFICATION HYTORC

Procédure n°10620 –REV1.3

NORMES ISO 6789-1 :2017 - X07011- X07015

Constat de Vérification N° **HYT243128**

Page 2 sur 2

**FICHE DE TRAVAIL**

Date de contrôle : **07/11/2024**

OPÉRATEUR : Cyril GOUX

Signature :

TYPE DE CLÉ **HY 1 MXT**

Numéro de série **E7085**  
Numéro interne **97507**

VÉRIFICATEUR : David HUSTACHE

Signature :

OBSERVATION DE CONTRÔLE :

JUGEMENT :

**CONFORME**

MÉTHODE DE MESURE EMPLOYÉE :

CLÉ VÉRIFIÉE CONFORME À LA NORME ISO 6789-1 :2017 SUIVANT PROCÉDURE HYTORC N° 10620-RV 1.3. CE DOCUMENT EST VALABLE UNE ANNÉE À COMPTER DE LA DATE DE RÉDACTION.

LISTE DES PARAMÈTRES VÉRIFIÉS :

LA VÉRIFICATION EST EFFECTUÉE PAR MESURE AUTOMATIQUE DE LA PRESSION (BAR) ET DU COUPLE (NM) EN SIMULTANÉE DE 80 A 700 BAR PAR PALIERS DE 20 BARS. CINQ MESURES EN MODE AUTOMATIQUE SONT NÉCESSAIRES POUR VALIDATION DE LA MESURE PAR LE SYSTÈME MESSBOX ET LOGICIEL MESSMAX.

OU MÉTHODES DE MESURE DIFFÉRENTE SUIVANT PRÉSCRIPTION SPÉCIFIQUE DU CLIENT.

TOLERANCE D'ERREUR : +/- 4 % DE LA VALEUR MESURÉE

- 1/ CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ EN LIEU ET PLACE D'UN CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE.
- 2/ CE DOCUMENT EST REALISÉ SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU FASCICULE DE DOCUMENTATION X07-011 DEFINISSANT LE CONSTAT DE VÉRIFICATION. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR DEMONTRER LE RACCORDEMENT DU MOYEN DE MESURE AUX ÉTALONS NATIONAUX OU INTERNATIONAUX SOUS RESERVE QU'IL RÉPONDENT AUX RECOMMANDATIONS DU FASCICULE DE DOCUMENTATION X07-015.

**LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTÉGRALE.**

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)